

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1113.000

Armario básico AX, chapa de acero

Estado: 5/02/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 1113.000 - Armario básico AX, chapa de acero

El armario compacto AX con levas marcadas en el techo, suelo y lateral replica la conocida retícula de 25 mm del armario grande VX25. Gracias a este sistema único, patentado, los armarios compactos AX están preparados para poder ser equipados y actualizados. Los componentes y accesorios del sistema pueden instalarse de forma sencilla, rápida y segura sobre las guías, sin necesidad de taladrar.



Características

Referencia	AX 1113.000
Ventajas	<p>Más opciones de montaje interior gracias a las levas integradas en la retícula de 25 mm en combinación con el carril para montaje interior y nuestra amplia gama de accesorios</p> <p>Mantenimiento del grado de protección (UL-Approval) a partir del montaje del carril para montaje interior sin taladrar</p> <p>Nivel de montaje adicional y elevada capacidad de carga gracias a la guía de equipamiento del suelo</p> <p>Fácil planificación y configuración con el configurador RiPanel de Rittal</p>
Material	<p>Caja: chapa de acero</p> <p>Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado</p>
Superficie	<p>Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada</p> <p>Placa de montaje: galvanizada</p>
Color	RAL 7035

Características

Unidad de envase	Armario con puerta(s) Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja Placa de montaje Listón de puerta perforado Cierre: doble paletón 3 mm
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Type 12
Código IK	IK10
Dimensiones	Anchura: 1.200 mm Altura: 600 mm Profundidad: 300 mm
Grosor del material de la puerta	2 mm
Grosor del material de la caja	1,5 mm
Grosor del material de la placa de montaje	2,5 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	1.145 mm x 575 mm
Número puertas	2
Nº de cierres	2
Cierre	Ejecución cierre: Aldabilla Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Placa de entrada de cables	Tamaño: 7 Cantidad: 2
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	50.065
Peso bruto	51.317
Código arancelario	94032080
EAN	4028177995277

Características

ETIM 9 EC000261

ETIM 8 EC000261

ECLASS 8.0 27180101

Aprobaciones

Aprobaciones UL + C-UL (listed)

Explicaciones Declaración del fabricante
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK