

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1304.600

**Armario compacto HD, de una
puerta**

Estado: 4/05/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1304.600 - Armario compacto HD, de una puerta

Solución de caja adaptada a las exigencias de la industria alimentaria. Techo con inclinación de 30° hacia delante. El tintado azul de la junta la diferencia claramente de los alimentos



Características

| | |
|--------------------------|--|
| Referencia | HD 1304.600 |
| Ejecución | Cajas Hygienic Design |
| Modificación de producto | El armario compacto HD de una puerta incluye, desde junio de 2020, la nueva placa de montaje del armario compacto AX. |
| Material | Caja y puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Placa de montaje: chapa de acero Bombín de cierre HD: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600 |
| Superficie | Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 µm Placa de montaje: galvanizada Junta: color azul (RAL 5010) |
| Unidad de envase | Caja cerrada en todo el contorno Puerta con junta insertada Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda Placa de montaje |
| Dimensiones | Anchura: 310 mm Alt. frontal: 430 mm Altura posterior: 549 mm Profundidad: 210 mm |

Características

| | |
|---|---|
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 250 mm x 355 mm |
| Ángulo de abertura de la puerta | 125° |
| Código IK | IK08 |
| Material básico | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |
| Tipo de comunicación según UL 50E | Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Tipo 13 |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 10,5 kg |
| Peso bruto | 11 kg |
| Código arancelario | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descripción producto | HD Compact enclosure, WxHxD: 310x430(H1)x549(H2)x210 mm, stainless steel, 1.4301, with mounting plate, with hinged door and silicone seal |

Aprobaciones

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)

Explicaciones

Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
PCF-declaration