
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





KS 1454.500 Armarios de poliéster KS

Estado: 18/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



KS 1454.500 - Armarios de poliéster KS

Caja mural con puerta de poliéster insaturado, reforzado con fibra de vidrio y con placa de montaje. A elección con o sin puerta transparente. Grado de protección IP 56 o IP 66. Ajuste progresivo en profundidad de la placa de montaje gracias a los diferentes niveles de montaje en la caja. Flexible equipamiento interior de la puerta gracias a los puntos de fijación en la puerta. Elevada estabilidad gracias al poliéster reforzado con fibra de vidrio.



Características

Referencia	KS 1454.500
Ejecución	con ventana
Material	Caja y puerta: reforzados con fibra de vidrio, poliéster insaturado GFK
	Puerta: junta continua de poliuretano inyectado
	Placa de montaje: chapa de acero
	Mirilla: acrílica, 3,0 mm con perfil de goma continuo
Superficie	Caja y puerta: sin tratamiento, poliéster tintado
	Placa de montaje: galvanizada
Color	Semejante RAL 7035
Unidad de envase	Armario con puerta abisagrada, cerrado en todo el contorno,
	bombín de doble paletón 3 mm
	Placa de montaje
	Doble junta en el canto superior e inferior de la puerta como listón
	de protección contra el agua de lluvia integrado
	Perfiles en C laterales para un ajuste en profundidad sin
	escalonamientos de la placa de montaje
	Ventana en la puerta

© Rittal 2025 2

Características

Observación	Una exposición prolongada a rayos UV (luz solar) en combinación con viento y lluvia puede deteriorar el aspecto de la superficie. La protección de los componentes eléctricos instalados no se ve afectada. Si los armarios no pueden protegerse de la radiación UV, recomendamos pintar con una pintura PUR. Temperatura ambiente admisible -30 °C+75 °C.
Grado de protección NEMA	NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 56
Código IK	IK08
Dimensiones	Anchura: 500 mm Altura: 500 mm Profundidad: 300 mm
Grosor del material de la placa de montaje	2,5 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	417 mm x 450 mm
Número puertas	1
Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha	SÍ
Nº de cierres	2
Cierre	Ejecución cierre: Aldabilla Nº de cierres: 2 Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
With viewing window	sí
Material básico	Plástico
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	12.797
Peso bruto	13.471
Código arancelario	94037000
EAN	4028177526730

© Rittal 2025 3

Características

E-Number Sweden	E3465009
ECLASS 8.0	27180101

Aprobaciones

Aprobaciones	Bureau Veritas TÜV
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025