


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EB 1577.500

E-Box EB

Estado: 21/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EB 1577.500 - E-Box EB

Caja mural con puerta y placa de montaje de chapa de acero. Grado de protección IP 66. Con bisagras de 180°. Bombín de cierre intercambiable, también por sistemas de cierre individuales.

Características

Referencia	EB 1577.500
Material	Caja y puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Caja con puerta abisagrada Bisagra de 180° Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm Placa de montaje
Protection category NEMA	NEMA 4
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08
Dimensiones	Anchura: 300 mm Altura: 400 mm Profundidad: 155 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	275 mm x 385 mm
Grosor del material de la caja	1,38 mm
Grosor del material de la puerta	1,25 mm
Grosor del material de la placa de montaje	2 mm

Características

Cierre	Ejecución cierre: Aldabilla Nº de cierres: 1 Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	6,88 kg
Peso bruto	7 kg
Código arancelario	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Descripción producto	EB E-BOX C/PM, 300x400x155, RAL7035 Sin entrada de cables

Aprobaciones

Aprobaciones	C-UL Lloyds Register UL UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración del fabricante Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
