


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EL 1919.500

## Cajas murales EL, 2 piezas

Estado: 2/04/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EL 1919.500 - Cajas murales EL, 2 piezas con bastidor móvil

Caja mural de 2 elementos con bastidor móvil. Grado de protección IP 55.

## Características

Referencia	EL 1919.500
Ejecución	con bastidor móvil
Descripción producto	Caja mural con óptima accesibilidad mediante bastidor móvil.
Material	Caja: chapa de acero de 1,5 mm Bastidor móvil: chapa de acero Puerta frontal: perfil de aluminio extrusionado, cristal acrílico, 3 mm
Superficie	Caja y bastidor móvil: con imprimación y texturizado Puerta frontal: anodizado negro
Color	Caja y bastidor móvil: RAL 7035 Puerta frontal: plata
Unidad de envase	Caja Puerta frontal Bastidor móvil, 482,6 mm (19"), montado Incl. accesorios de fijación
Unidades de altura	6 UA
Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 380 mm Profundidad: 369 mm
Pr. de montaje	270 mm
Dimensiones interiores	Anchura interior: 537 mm Altura interior: 317 mm
Material básico	Aluminio
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55

# Características

---

OUT\_DISTANCE\_FROM\_GLAZED\_ DOOR\_TO\_SWING\_FRAME 67 - 97 mm

---

Unidad de embalaje 1 pza(s).

---

Peso neto 19,8 kg

---

Peso bruto 20,8 kg

---

Código arancelario 94032080

---

ECLASS 8.0 27142408

---

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

Lloyds Register of Shipping