


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2261.240

## Caja mural AX, 3 piezas

Estado: 8/07/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2261.240 - Caja mural AX, 3 piezas

El concepto de entrega de las cajas murales AX de tres piezas reduce la complejidad y aumenta la flexibilidad. Gracias al sistema modular AX/VX pueden utilizarse los armarios para diferentes aplicaciones. La estructura de tres piezas garantiza un fácil acceso.



## Características

|                    |  |
|--------------------|--|
| Referencia         | AX 2261.240  |
| Ejecución          | Armarios murales IT  |
| Material           | Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm<br>Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm   |
| Superficie         | Texturizada  |
| Color              | Pieza mural y basculante: RAL 7035<br>Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)  |
| Unidad de envase   | Pieza mural: Placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo<br>Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, montaje fijo<br>Puerta transparente de diseño<br>Cierre parte central: doble paletón 3 mm<br>Cierre para puerta transparente de diseño: cierre de seguridad 3524 E<br>Empuñadura Confort Mini |
| Unidades de altura | 12 UA  |

# Características

|  |  |
|--|--|
| Dimensiones                                    | Anchura: 600 mm<br>Altura: 612 mm<br>Profundidad: 473 mm   |
| Pr. de montaje                                 | 420 mm   |
| Dimensiones interiores                         | Anchura interior: 502 mm<br>Altura interior: 551 mm  |
| Profundidad parte móvil                        | 316 mm   |
| Profundidad de la pieza mural                  | 135 mm   |
| Nº de cierres                                  | 1  |
| Capacidad de carga pieza basculante (estática) | 600 N  |
| Capacidad de carga pieza mural (estática)      | 200 N  |
| Material básico                                | Chapa de acero   |
| Cierre   | Ejecución cierre: Empuñadura Confort Mini<br>Bombín de cierre: Bombín de seguridad con cierre nº 3524 E  |
| Grado de protección IP según EN 60 529         | IP 54 en combinación con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo  |
| Unidad de embalaje                             | 1 pza(s).  |
| Peso neto                                      | 34 kg  |
| Peso bruto                                     | 34,833 kg  |
| Información sobre la clase PCF                 | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado                                       |
| Código arancelario                             | 94032080   |
| ETIM 9   | EC002500   |
| ETIM 8   | EC002500   |
| ECLASS 8.0                                     | 27180101   |
| Descripción producto                           | Caja mural AX, 3 piezas, An.xAl.xPr. 600x612x473 mm, 12 UA, pieza mural con placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo, con empuñadura Confort Mini |

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)

---

Explicaciones

Declaración de conformidad