


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.130

Columna de señalización LED compacta

Estado: 22/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.130 - Columna de señalización LED compacta

LED's de larga vida útil, escasas tareas de montaje y costes de almacenaje.

Características

Referencia	SG 2372.130
Ejecución	1 elemento, rojo
Descripción producto	Ángulo de radiación: 3 x 120°, Estado de entrega: luz fija. Función de intermitencia accionable a través de SPS
Ventajas	Solución completa a punto de conexión Escasa altura de montaje Larga vida útil de los leds Escasas tareas de montaje y costes de almacenaje
Entrada de cables	Sección de cables mín.: 3 mm Sección máx. del cable: 6,5 mm
Diámetro	72 mm
Tipo de conexión (eléctrica)	Unión por bornes roscados
Elemento luminoso	Leds
Tensión de aislamiento	< 60 V c.c.
Dimensiones	Altura: 107 mm
Campo de temperatura de servicio	-20 °C...70 °C
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 65
Tensión de servicio	24 V 24 V (c.c.)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,219 kg
Peso bruto	0,233 kg
Código arancelario	85311095
ECLASS 8.0	27371230

Características

Descripción producto

SG COLUMNA SEÑALIZACION LED-COMPACTO 24V AC/DC, ROJO

Aprobaciones

Aprobaciones

UR

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK