


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2383.030 Soporte para TFT

Estado: 15/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2383.030 - Soporte para TFT

Apto para montaje de TFTs en fijaciones de cajas CP-S, AP-L y brazo soporte vertical mediante fijación de cajas, inclinable.



Características

Referencia	SM 2383.030
Descripción producto	Adecuado para montaje de TFT's con VESA 75/100 Adaptación hasta 21" a la fijación CP 40 (6501.070), a la fijación CP 60 para conexión de brazo soporte 120 x 65 mm (6206.360), al brazo vertical mediante adaptador de inclinación +100°/-60° (6206.460).
Material	Chapa de acero
Superficie	Pintada
Color	RAL 7024
Dimensiones	Anchura: 477 mm Altura: 372 mm Profundidad: 110,5 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3,033 kg
Peso bruto	3,233 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12,2 kg CO2 eq (Cat B)

Características

Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	83024900
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descripción producto	SM SOPORTE TFT RAL 7035 P/ TFT MESA HASTA 20,1"