

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2388.125**

**Carril para estribo apantallado EMC  
y tracción de cables**

Estado: 6/02/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL



IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2388.125 - Carril para estribo apantallado EMC y tracción de cables para estribo apantallado EMC y tracción de cables

Guía combinada para la tracción de cables y el contacto EMC de los cables introducidos.



## Características

Referencia	SZ 2388.125
Ejecución	Guías perfil en C para alojar bridas para cables Recortes dentados en retícula de 40 mm para la fijación de cables mediante bridgas
Descripción producto	Guía combinada para la tracción de cables y el contacto EMC de los cables introducidos.
Ventajas	Contacto adicional a través de los taladros existentes ( $\varnothing$ 9 mm) a izquierda o derecha sobre la guía Preparadas para montaje sin herramientas de estribo apantallado EMC
Material	Perfil de aluminio extrusionado
Superficie	Pasivado (libre de Cromo)
Unidad de envase	1 guía 2 estribos de fijación Incl. material de fijación
Longitud	1153 mm
Posibilidades de montaje	al perfil del armario horizontal/vertical sobre placa de montaje incluso sin estribo de fijación

## Características

Adecuado para	Tipo de armario: VX TS Anchura: = 1.200 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.8
Peso bruto	0.9
Código arancelario	76042990
EAN	4028177698949
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234