Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# HD 2410.001

# Prensaestopa HD


Estado: 6/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# HD 2410.001 - Prensaestopa HD

Construcción más compacta y contratuerca incluida en la unidad de envase.







## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | HD 2410.001 |
| Ejecución | Estándar |
| Ventajas | La superficie lisa y cerrada hacia el exterior evita de forma efectiva la acumulación de microorganismos dañinos.<br>Limpieza más sencilla y consecuentemente más económica en comparación con los prensaestopas convencionales. |
| Aplicación | Fabricación y embalaje de alimentos<br>Tecnologías con elevadas exigencias en higiene (por ej. farmacéutica)<br>Biotecnología<br>Industria química |
| Material | Tuerca: acero inoxidable 1.4305 (AISI 303)<br>Junta: EPDM, conforme a FDA 21 CFR 177.2600 |
| Unidad de envase | Incl. contratuerca |
| Dimensiones | Rosca: M12 x 1,5 |
| Para Ø de cable | 3 - 6,5 mm |

© Rittal 2026

# Características

| | |
|---|---|
| Campo de temperatura de servicio | -20 °C...100 °C |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min) |
| Unidad de embalaje | 5 pza(s). |
| Peso neto | 0,095 kg |
| Peso bruto | 0,134 kg |
| Código arancelario | 73072980 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Descripción producto | HD Prensaestopas M12X1,5 Inoxidable 1.4305, 5 P. |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Aprobaciones | UR + C-UR (recognized)<br>VDE |