Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2500.100 Luminaria LED

Estado: 8/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



SZ 2500.100 - Luminaria LED

¡Luminaria LED - la primera luminaria pensada para armarios de distribución! Innovadora técnica led para proporcionar más luz hasta el último rincón.





Características

SZ 2500.100 sin base de enchufe Óptima iluminación de todo el armario
Óptima iluminación de todo el armario
·
A elección con fijación clip, atornillada o imán
Equipamiento adecuado para cualquier aplicación
sin base de enchufe
Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado
Cubierta de la iluminación: policarbonato
Extremos de la luminaria: PC-ABS
Caja: RAL 7016
Incl. tornillos de fijación
5 W
Alimentación, 2 polos
Cableado de paso, 2 polos
Interruptor de puerta
II (aislado)

© Rittal 2025

Características

Tipo de montaje de la luminaria	atornillado fijación clip fijación magnética (accesorios)
Posibilidades de montaje	Para montaje en armarios compactos AX se precisa el carril para montaje interior AX y el ángulo de montaje
Flujo luminoso	400 lm
Color de la luz	4000 K (blanco neutro)
Observación	Pedir los accesorios de conexión por separado
Dimensiones	Anchura: 262 mm Altura: 55 mm Profundidad: 23 mm
Campo de temperatura de servicio	-20 °C55 °C
Tensión de servicio	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 20
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.213
Peso bruto	0.28
Código arancelario	94054990
EAN	4028177806931
E-Number Sweden	E3465308
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

Aprobaciones

Aprobaciones

© Rittal 2025 3

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025