

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.320 Luminaria LED

Estado: 9/04/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.320 - Luminaria LED

¡Luminaria LED - la primera luminaria pensada para armarios de distribución! Innovadora técnica led para proporcionar más luz hasta el último rincón.



## Características

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Referencia                | SZ 2500.320  |
| Ejecución                 | con indicador de movimiento  |
| Ventajas                  | Óptima iluminación de todo el armario<br>A elección con fijación clip, atornillada o imán<br>Equipamiento adecuado para cualquier aplicación |
| Ejecución                 | Sensor de movimiento<br>Conector con giro de 90°<br>Ajuste de la dirección de la luz<br>Ajuste de la distribución de luz                     |
| Material                  | Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado<br>Cubierta de la iluminación: policarbonato<br>Extremos de la luminaria: PC-ABS               |
| Color                     | Caja: RAL 7016   |
| Unidad de envase          | Incl. tornillos de fijación  |
| Potencia                  | 13 W   |
| Posibilidades de conexión | Alimentación, 2 polos<br>Cableado de paso, 2 polos   |
| Motion detector           | sí   |

# Características

|   |  |
|---|--|
| Clase de protección                     | III (SELV)   |
| Tipo de montaje de la luminaria         | atornillado<br>fijación clip<br>fijación magnética (accesorios)                  |
| Posibilidades de montaje                | Directo al perfil del armario con retícula de 25 mm                              |
| Flujo luminoso                          | 1200 lm  |
| Color de la luz                         | 4000 K (blanco neutro)   |
| Observación                             | Pedir los accesorios de conexión por separado                                    |
| Dimensiones                             | Anchura: 437 mm<br>Altura: 85 mm<br>Profundidad: 37 mm                           |
| Campo de temperatura de servicio        | -20 °C...55 °C   |
| Tensión de servicio                     | 24 V - 56 V (c.c.)   |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 20  |
| Unidad de embalaje                      | 1 pza(s).  |
| Peso neto                               | 0,488 kg   |
| Peso bruto                              | 0,65 kg  |
| Código arancelario                      | 94054990   |
| ETIM 9                                  | EC000321   |
| ETIM 8                                  | EC000321   |
| ECLASS 8.0                              | 27189241   |
| Descripción producto                    | SZ System Light LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 24 V DC, with integral motion sensor |

# Aprobaciones

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Aprobaciones | 30 - KC Korea<br>UL + C-UL (listed) |
|--------------|-------------------------------------|

# Aprobaciones

---

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK