

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2515.300

Portaesquema de chapa de acero

Estado: 9/07/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2515.300 - Portaesquema de chapa de acero variable en anchura

Para fijación al listón perforado de la puerta a la altura deseada. Ajuste sencillo y variable en la anchura.



Características

Referencia	AX 2515.300
Descripción producto	Para fijación al listón perforado de la puerta a la altura deseada. Ajuste sencillo y variable en la anchura.
Material	Chapa de acero
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. tornillos de fijación
Altura interior	210 mm
Clear width, range	475 - 575
Adecuado para ancho de puerta	600 mm
Adecuado para	Tipo de armario: AX AE chapa de acero Pupitre compacto CX Parte inferior de pupitre CX
Dimensiones	Profundidad: 35 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1 kg
Peso bruto	1,055 kg
Código arancelario	73269098

Características

ETIM 9	EC000317
ETIM 8	EC000317
ECLASS 8.0	27189267
Descripción producto	AX Portaesquema de chapa de acero, variable en anchura, para longitud: 475 - 575 mm , para ancho de puerta 600 mm