Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.







Estado: 16/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



SZ 2563.010 - Placas de entrada de cables plásticas con pretaladros métricos

Con perforaciones pretaladradas para prensaestopas.

Características

Referencia	SZ 2563.010
Descripción producto	Con perforaciones pretaladradas para prensaestopas. Debe utilizarse la junta de las placas de entrada de cables estándar.
Color	RAL 7035
Observación	Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
Número de pretaladros métricos	2 x M12 4 x M16 8 x M20 13 x M25 6 x M32 4 x M40 2 x M50
Dimensiones	Anchura: 530 mm Profundidad: 149 mm
Adecuado para	Tipo de armario: AE
Placa de entrada de cables	Tamaño: 5
Campo de temperatura de servicio	-40 °C70 °C
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55 con montaje adecuado
Number knockouts	2 4 8 13 6 4

© Rittal 2025

Características

Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50
Unidad de embalaje	5 pza(s).
Peso neto	1.75
Peso bruto	1.949
Código arancelario	39269097
EAN	4028177550285
E-Number Sweden	E3404764
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3