

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.200

Placa de entrada de cables plástica modular

Estado: 23/05/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.200 - Placa de entrada de cables plástica modular con pretaladros métricos, para AX

Romper el plástico de los pretaladros para prensaestopas. Escotaduras rectangulares adicionales y marcos de refuerzo permiten el montaje directo del paso de cables modular.



Características

Referencia	SZ 2563.200
Descripción producto	Romper el plástico de los pretaladros para prensaestopas. Escotaduras rectangulares adicionales y marcos de refuerzo permiten el montaje directo del paso de cables modular.
Material	Plástico según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 escotadura rectangular aloja 10 elementos obturadores pequeños
Number of rectangular cutouts	4
Observación	Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
Número de pretaladros métricos	4 x M12 3 x M16 5 x M20 3 x M25 1 x M32 1 x M40

Características

Dimensiones	Anchura: 447 mm Profundidad: 149 mm
Adecuado para	Tipo de armario: AX
Placa de entrada de cables	Tamaño: 3
Campo de temperatura de servicio	-40 °C...80 °C
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 66 con montaje adecuado
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Type 12
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,42 kg
Peso bruto	0,48 kg
Código arancelario	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Descripción producto	SZ Placas de entrada de cables plásticas, para AX, para para paso de cables modular, pretaladradas, An.Pr.: 447x149 mm, para placas de entrada de cables tamaño 3

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL - FTTA
--------------	------------------