

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.300

Placa de entrada de cables plástica

Estado: 15/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.300 - Placa de entrada de cables plástica con membranas, para AX

Perforar el plástico con un punzón y pasar el cable.

Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SZ 2563.300 |
| Descripción producto | Perforar el plástico y pasar el cable. |
| Material | Plástico según UL 94-V0 |
| Color | Semejante RAL 7035 |
| Observación | Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas |
| Dimensiones | Anchura: 447 mm Profundidad: 149 mm |
| Adecuado para | Tipo de armario: AX |
| Placa de entrada de cables | Tamaño: 3 |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 66 con montaje adecuado |
| Tipo de comunicación según UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Número de entradas de cables y Ø (mm) min./máx. | 36 x 5-11 46 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 4 x 26-35 2 x 26-54 |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0,61 kg |
| Peso bruto | 0,63 kg |
| Código arancelario | 39269097 |

Características

| | |
|----------------------|---|
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Descripción producto | SZ Placas de entrada de cables plásticas, para AX, con membranas, An.Pr.: 447x149 mm, para placas de entrada de cables tamaño 3 |

Aprobaciones

| | |
|--------------|------------------|
| Aprobaciones | UL + C-UL - FTTA |
|--------------|------------------|