

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2564.200

### Placa de entrada de cables plástica modular

Estado: 29/01/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](https://rittal.com/es-es))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL



IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2564.200 - Placa de entrada de cables plástica modular con pretaladros métricos, para AX

Romper el plástico de los pretaladros para prensaestopas. Escotaduras rectangulares adicionales y marcos de refuerzo permiten el montaje directo del paso de cables modular.



## Características

Referencia	SZ 2564.200
Descripción producto	Romper el plástico de los pretaladros para prensaestopas. Escotaduras rectangulares adicionales y marcos de refuerzo permiten el montaje directo del paso de cables modular.
Material	Plástico según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 escotadura rectangular aloja 10 elementos obturadores pequeños
Number of rectangular cutouts	6
Observación	Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
Número de pretaladros métricos	5 x M12 4 x M16 6 x M20 5 x M25 1 x M32 1 x M40

# Características

Dimensiones	Anchura: 534 mm Profundidad: 149 mm
Adecuado para	Tipo de armario: AX
Placa de entrada de cables	Tamaño: 4
Campo de temperatura de servicio	-40 °C...80 °C
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 66 con montaje adecuado
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Type 12
Number knockouts	5 4 6 5 1 1
Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32 M40
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.54
Peso bruto	0.573
Código arancelario	39269097
EAN	4028177938427
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

UL + C-UL - FTTA