
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2565.050

Cintas de puesta a tierra

Estado: 9/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2565.050 - Cintas de puesta a tierra

Para crear una unión de puesta tierra segura con un perfecto establecimiento de contacto: con terminales M6 y M8 adecuados para los tornillos de puesta tierra, optimización de longitud y preparado para montaje.





Características

Referencia	SZ 2565.050
Descripción producto	Para el montaje de una puesta a tierra segura con un contacto perfecto.
Ventajas	Con terminales circulares en M6 y M8 adecuados a los tornillos de puesta a tierra Con longitud optimizada y listos para el montaje
Sección	10 mm²
Conexión	M6 – M6
Posibilidades de montaje	Posibilidades de conexión KX: puerta/tapa M6, caja M6, placa de montaje M6
Observación	Rogamos tenga en cuenta las instrucciones de montaje o el manual de puesta a tierra del sistema de armarios o cajas correspondiente.
Dimensiones	Longitud: 350 mm
Unidad de embalaje	5 pza(s).
Peso neto	0,2 kg
Peso bruto	0,207 kg
Código arancelario	85444290
ETIM 9	EC002809

Características

ETIM 8	EC002809
ECLASS 8.0	27062302
Descripción producto	SZ Cintas de puesta a tierra, L: 350 mm, Conexión: M6-M6, sección 10 mm²