


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2568.000

Cintas de puesta a tierra

Estado: 24/05/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2568.000 - Cintas de puesta a tierra

Para crear una unión de puesta tierra segura con un perfecto establecimiento de contacto: con terminales M6 y M8 adecuados para los tornillos de puesta tierra, optimización de longitud y preparado para montaje.



Características

| | |
|--------------------------|--|
| Referencia | SZ 2568.000 |
| Descripción producto | Para el montaje de una puesta a tierra segura con un contacto perfecto. |
| Ventajas | Con terminales circulares en M6 y M8 adecuados a los tornillos de puesta a tierra Con longitud optimizada y listos para el montaje |
| Sección | 16 mm ² |
| Conexión | M8 – M8 |
| Posibilidades de montaje | Posibilidades de conexión AX: puerta/tapa M8, caja M8, placa de montaje M8 Posibilidades de conexión VX: puerta/tapa M8, caja M8, placa de montaje M8, lateral M8, entrada de cables M8 |
| Observación | Rogamos tenga en cuenta las instrucciones de montaje o el manual de puesta a tierra del sistema de armarios o cajas correspondiente. |
| Dimensiones | Longitud: 300 mm |
| Unidad de embalaje | 5 pza(s). |
| Peso neto | 0,27 kg |
| Peso bruto | 0,275 kg |

Características

| | |
|----------------------|--|
| Código arancelario | 85444290 |
| ETIM 9 | EC000839 |
| ETIM 8 | EC000839 |
| ECLASS 8.0 | 27062302 |
| Descripción producto | SZ CINTA PUESTA TIERRA 300mm/16mm ² - 5P. M8-M8 |