Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 2583.080 Marco de estanqueidad, modular

Estado: 4/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



AX 2583.080 - Marco de estanqueidad, modular

Para un uso universal a todas las superficies y paredes, para la entrada de conectores preconfeccionados y cables con conector. Posibilidad de montaje también en escotaduras para conectores de 24 o 16 polos.

Características

Referencia	AX 2583.080
Ejecución	Para 8 juntas pequeñas
Descripción producto	Para un uso universal en todas las superficies y paredes, para la entrada de conectores preconfeccionados y cables con conector. Posibilidad de montaje también en escotaduras para conectores de 24 o 16 polos.
Material	Plástico
Color	Negro
Unidad de envase	Marco de estanqueidad Bastidor de cierre
Escotadura necesaria	91 x 46 mm (16 polos)
Dimensiones	Anchura: 126,08 mm Profundidad: 70,08 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 66
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.1
Peso bruto	0.12
Código arancelario	39269097
EAN	4028177939905
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025 2

Aprobaciones

Aprobaciones

UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025 3