

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 2583.100**

**Marco de estanqueidad, modular**

Estado: 13/06/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2583.100 - Marco de estanqueidad, modular

Para un uso universal a todas las superficies y paredes, para la entrada de conectores preconfeccionados y cables con conector. Posibilidad de montaje también en escotaduras para conectores de 24 o 16 polos.

## Características

Referencia	AX 2583.100
Ejecución	Para 10 juntas pequeñas
Descripción producto	Para un uso universal en todas las superficies y paredes, para la entrada de conectores preconfeccionados y cables con conector. Posibilidad de montaje también en escotaduras para conectores de 24 o 16 polos.
Material	Plástico
Color	Negro
Unidad de envase	Marco de estanqueidad Bastidor de cierre
Escotadura necesaria	113,5 x 46 mm (24 polos)
Dimensiones	Anchura: 153,08 mm Profundidad: 70,08 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 66
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,12 kg
Peso bruto	0,14 kg
Código arancelario	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

# Características

---

Descripción producto	SZ Marco de estanqueidad, para para paso de cables modular, para 10 juntas pequeñas o, para escotaduras para conectores (24 polos)
----------------------	--

# Aprobaciones

---

Aprobaciones	UR + C-UR (recognized)
--------------	------------------------