

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 2694.500

## Pupitres universales TP

Estado: 2/07/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 2694.500 - Pupitres universales TP

Pupitres universales TP, alta estabilidad y grado de protección IP55 a partir del cuerpo fabricado prácticamente de una pieza. Flexible configuración frontal, a elección con cajones o pupitre frontal. Facilidad de acceso gracias a las puertas partidas. Bombín de cierre intercambiable

## Características

|  |   |
|--|---|
| Referencia                               | TP 2694.500   |
| Ejecución                                | con puerta frontal corta  |
| Modificación de producto                 | El pupitre universal incorpora ahora la nueva placa de montaje del sistema de armarios ensamblables VX25.                                   |
| Material                                 | Caja, chapas de entrada de cables: chapa de acero de 1,5 mm<br>Puerta: chapa de acero, 2,0 mm<br>Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm   |
| Superficie                               | Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada<br>Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas |
| Color                                    | RAL 7035  |
| Unidad de envase                         | Armario con puerta(s)<br>Placa de montaje<br>Chapas de entrada de cables  |
| Dimensiones                              | Anchura: 600 mm<br>Altura: 1.300 mm   |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 499 mm x 1.196 mm   |
| Profundidad arriba                       | 417,5 mm  |
| Profundidad abajo                        | 500 mm  |
| Código IK                                | IK08  |
| Observación                              | Para pupitre universal con puerta frontal corta: para mantener el grado de protección debe montarse el pupitre frontal.                     |
| Grado de protección IP según IEC 60 529  | IP 55   |

# Características

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Protection category NEMA | NEMA 12  |
| Material básico          | Chapa de acero   |
| Dimensiones              | Anchura: 600 mm<br>Altura: 1.300 mm<br>Profundidad arriba: 417,5 mm<br>Profundidad abajo: 500 mm |
| Unidad de embalaje       | 1 pza(s).  |
| Peso neto                | 72,2 kg  |
| Peso bruto               | 76 kg  |
| Código arancelario       | 94032080   |
| ETIM 9                   | EC000784   |
| ETIM 8                   | EC000784   |
| ECLASS 8.0               | 27180504   |
| Descripción producto     | TP PUPITRE UNIVERSAL PUERTA CORTA 600X1300X500   |

# Aprobaciones

|               |   |
|---------------|---|
| Aprobaciones  | TÜV<br>UL + C-UL (listed)                                   |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |