

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2761.010

## Ventanas

Estado: 14/01/2025 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2761.010 - Ventanas para AX

Para montaje en armarios AX en lugar de la puerta y en superficies.

## Características

|  |   |
|--|---|
| Referencia                             | FT 2761.010   |
| Ejecución                              | Perfil 60   |
| Descripción producto                   | Para montaje a armarios AX en lugar de la puerta y en superficies.            |
| Material                               | Marco: Aluminio, anodizado natural<br>Cristal: cristal acrílico               |
| Unidad de envase                       | Incl. maneta plástica con bombín de seguridad nº 3524 E                       |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 54   |
| Adecuados para referencia              | 1010.000<br>1054.000<br>1060.000<br>1360.000                                  |
| Adecuado para                          | Tipo de armario: AX<br>Anchura: = 600 mm<br>Altura: = 600 mm                  |
| Dimensiones                            | Anchura: 597 mm<br>Altura: 597 mm<br>Profundidad: 62 mm                       |
| Superficie libre                       | Anchura ventana visualización: 537 mm<br>Altura ventana visualización: 537 mm |
| Prof. montaje para componentes (máx.)  | 58 mm   |
| Unidad de embalaje                     | 1 pza(s).   |
| Peso neto                              | 4.061   |
| Peso bruto                             | 4.18  |
| Código arancelario                     | 76101000  |

# Características

---

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN        | 4028177938588 |
| ETIM 9     | EC002527      |
| ETIM 8     | EC002527      |
| ECLASS 8.0 | 27182204      |

---