

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2761.010 Ventanas

Estado: 27/06/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2761.010 - Ventanas para AX

Para montaje en armarios AX en lugar de la puerta y en superficies.



## Características

Referencia	FT 2761.010
Ejecución	Perfil 60
Descripción producto	Para montaje a armarios AX en lugar de la puerta y en superficies.
Material	Marco: Aluminio, anodizado natural Cristal: cristal acrílico
Unidad de envase	Incl. maneta plástica con bombín de seguridad nº 3524 E
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 54
Adecuados para referencia	1010.000 1054.000 1060.000 1360.000
Adecuado para	Tipo de armario: AX Anchura: = 600 mm Altura: = 600 mm
Dimensiones	Anchura: 597 mm Altura: 597 mm Profundidad: 62 mm

# Características

Superficie libre	Anchura ventana visualización: 537 mm Altura ventana visualización: 537 mm
Prof. montaje para componentes (máx.)	58 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	4,061 kg
Peso bruto	4,18 kg
Código arancelario	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Descripción producto	FT Ventana transparente, An.Al.Pr.: 597x597x62 mm, para montaje en armarios AX en lugar de la puerta y en superficies