


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2762.010

## Ventanas

Estado: 14/01/2025 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2762.010 - Ventanas para AX

Para montaje en armarios AX en lugar de la puerta y en superficies.

## Características

Referencia	FT 2762.010
Ejecución	Perfil 60
Descripción producto	Para montaje a armarios AX en lugar de la puerta y en superficies.
Material	Marco: Aluminio, anodizado natural Cristal: cristal acrílico
Unidad de envase	Incl. maneta plástica con bombín de seguridad nº 3524 E
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 54
Adecuados para referencia	1012.000 1076.000 1376.000
Adecuado para	Tipo de armario: AX Anchura: = 600 mm Altura: = 760 mm
Dimensiones	Anchura: 597 mm Altura: 757 mm Profundidad: 62 mm
Superficie libre	Anchura ventana visualización: 537 mm Altura ventana visualización: 697 mm
Prof. montaje para componentes (máx.)	58 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	4.482
Peso bruto	4.682
Código arancelario	76101000
EAN	4028177938595

# Características

---

ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204

---