Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





FT 2784.000 Cubierta de cristal acrílico

Estado: 14/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



FT 2784.000 - Cubierta de cristal acrílico

Para proteger elementos de indicación y mando en dimensiones estándar 19" o dimensiones métricas.

Características

Referencia	FT 2784.000
Ejecución	métricas
Descripción producto	Con cierre de seguridad, cierre nº 3524 E.
Material	Marco: perfiles de aluminio extrusionado con cantoneras fundidas a presión Cristal: acrílico, ahumado
Unidad de envase	Incluye bisagras y material de fijación. Incl. bombín de seguridad con cierre nº 3524 E
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 54
Dimensiones	Anchura: 400 mm Altura: 200 mm Profundidad: 47,5 mm
Superficie libre	Anchura ventana visualización: 360 mm Altura ventana visualización: 179,5 mm
Prof. montaje para componentes (máx.)	43 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1.3
Peso bruto	1.4
Código arancelario	39205100
EAN	4028177032279
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527

© Rittal 2025

Características

ECLASS 8.0

27182301

© Rittal 2025 3