## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# FT 2788.000 Cubierta de cristal acrílico

Estado: 14/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



### FT 2788.000 - Cubierta de cristal acrílico

Para proteger elementos de indicación y mando en dimensiones estándar 19" o dimensiones métricas.

#### Características

| Referencia                                | FT 2788.000  |
|---|--|
| Ejecución                                 | métricas   |
| Descripción producto                      | Con cierre de seguridad, cierre nº 3524 E.   |
| Material                                  | Marco: perfiles de aluminio extrusionado con cantoneras fundidas a presión<br>Cristal: acrílico, ahumado |
| Unidad de envase                          | Incluye bisagras y material de fijación.<br>Incl. bombín de seguridad con cierre nº 3524 E               |
| Grado de protección IP según EN<br>60 529 | IP 54  |
| Dimensiones                               | Anchura: 600 mm<br>Altura: 200 mm<br>Profundidad: 47,5 mm  |
| Superficie libre                          | Anchura ventana visualización: 560 mm<br>Altura ventana visualización: 179,5 mm                          |
| Prof. montaje para componentes (máx.)     | 43 mm  |
| Unidad de embalaje                        | 1 pza(s).  |
| Peso neto                                 | 1.517  |
| Peso bruto                                | 1.717  |
| Código arancelario                        | 39205100   |
| EAN                                       | 4028177032354  |
| ETIM 9                                    | EC002527   |
| ETIM 8                                    | EC002527   |
|   |  |

© Rittal 2025

### Características

ECLASS 8.0

27182301

© Rittal 2025 3