

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3055.000

Soporte de barras


Estado: 13/01/2026 (Fuente: [ittal.com/es-es](https://www.ittal.com/es-es))



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3055.000 - Soporte de barras

Para sistemas de barras de 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



Características

Referencia	SV 3055.000
Material	Poliéster termoplástico (PBT) reforzado con fibra de vidrio Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Nº de polos	3 polos 150 mm
Adecuado para barras colectoras	60 x 10 80 x 10
Intensidad máx.	2500 A
Dimensiones	Anchura: 30 mm Altura: 420 mm Profundidad: 160 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	4.16
Peso bruto	4.503
Código arancelario	85469010
EAN	4028177035782
ETIM 9	EC001166

Características

ETIM 8 EC001166

ECLASS 8.0 27400607

Aprobaciones

Explicaciones Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK