
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3285.910

Filtro metálico

Estado: 10/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3285.910 - Filtro metálico para refrigeradores, puerta clima, puerta perfil, intercambiadores de calor aire-aire y chiller

Especialmente en ambientes con polvo y aceitosos deberían utilizarse los filtros metálicos lavables. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.

Características

Referencia	SK 3285.910
Descripción producto	Los filtros metálicos, lavables, deberían utilizarse especialmente en refrigeradores instalados en ambientes de polvo y humedad. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.
Material	Aluminio
Adecuados para referencia	3186.93x / 3486.93x 3187.93x / 3487.93x 3188.94x / 3488.94x 3189.94x / 3489.94x 3186.63x / 3486.63x 3187.63x / 3487.63x 3188.64x / 3488.64x 3189.64x / 3489.64x 3334.400 / 3434.400 3334.450 / 3434.450
Dimensiones	Anchura: 380 mm Altura: 355 mm Profundidad: 10 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,374 kg
Peso bruto	0,424 kg
Código arancelario	84219990

Características

ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Descripción producto	SK Filtro metálico para refrigeradores y chillers, SK 3186./3486., 3187./3487., 3188./3488., 3189./3489., 3334.400/3434.400, 3334.450/3434.450, An.Al.Pr.: 380 x 358 x 10 mm