



SK 3312.820 - Canal de aire de 19" para refrigerador mural Blue e+ TI

Para el guiado de aire frío por delante del nivel de 19" en combinación con el refrigerador mural Blue e+ TI.



Características

| | |
|--------------------------|---|
| Referencia | SK 3312.820 |
| Descripción producto | Para el guiado de aire frío frente al nivel de 19" en combinación con el refrigerador mural Blue e+ TI. |
| Ventajas | Un canal de aire para diferentes profundidades de armario |
| Material | Chapa de acero, pintada |
| Color | RAL 9005 |
| Unidad de envase | Incl. material de fijación |
| Posibilidades de montaje | Montaje en las 3 UA inferiores del nivel de 19" |
| Dimensiones | Anchura: 482,6 mm Altura: 3 UA |
| Adecuado para | Profundidad: = 800 mm = 1.000 mm = 1.200 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 16,15 kg |
| Peso bruto | 17 kg |
| Código arancelario | 39269097 |
| ETIM 9 | EC011444 |

Características

| | |
|----------------------|---|
| ETIM 8 | EC011444 |
| ECLASS 8.0 | 22410601 |
| Descripción producto | SK Canal de aire 19" para refrigerador Blue e+ TI 3312810, instalación en marco 19", 1 P. |
