


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3509.000**

**Barras colectoras especiales PLS  
de E-Cu**

Estado: 28/06/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3509.000 - Barras colectoras especiales PLS de E-Cu

Longitudes de 495 mm hasta 2400 mm.



## Características

Referencia	SV 3509.000
Material	E-Cu
Espesor de barra	5 mm
Intensidad (máx.)	684 A
Observación	Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Sección	300 mm <sup>2</sup>
Tipo de barra colectoras	Barra E-Cu
Adecuado para sistema de barras colectoras	PLS 800
Adecuados para referencia	9341.000 9341.050
Dimensiones	Longitud: 2.400 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	6,15 kg

## Características

---

Peso bruto	6,18 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	6,24
Código arancelario	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Descripción producto	SV BARRA COLECTORA ESPECIAL 800A 2400MM SV PERFIL DE BARRAS COLECTO- RAS ESPECIALES PLS E-CU, 1 P.

## Aprobaciones

---

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK