

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3525.010

**Barras colectoras especiales PLS
de E-Cu**

Estado: 15/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3525.010 - Barras colectoras especiales PLS de E-Cu

Longitudes de 495 mm hasta 2400 mm.



Características

| | |
|--|---|
| Referencia | SV 3525.010 |
| Material | E-Cu |
| Espesor de barra | 5 mm |
| Intensidad (máx.) | 684 A |
| Observación | Posibilidad de cortar a la longitud deseada |
| Sección | 300 mm ² |
| Tipo de barra colectoras | Barra E-Cu |
| Adecuado para sistema de barras colectoras | PLS 800 |
| Adecuados para referencia | 9341.000 9341.050 |
| Dimensiones | Longitud: 895 mm |
| Adecuado para | Anchura: = 1.000 mm |
| Unidad de embalaje | 3 pza(s). |

Características

| | |
|--------------------------------|--|
| Peso neto | 6,57 kg |
| Peso bruto | 6,88 kg |
| Contenido de cobre (kg / pza.) | 2,32 |
| Código arancelario | 74071000 |
| ETIM 9 | EC001522 |
| ETIM 8 | EC001522 |
| ECLASS 8.0 | 27370303 |
| Descripción producto | SV BARRA COLECTORA ESPECIAL, 800A, 895MM 3UDS. |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |