

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3528.010**

**Barras colectoras especiales PLS  
de E-Cu**

Estado: 30/06/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3528.010 - Barras colectoras especiales PLS de E-Cu

Longitudes de 495 mm hasta 2400 mm.



## Características

Referencia	SV 3528.010
Material	E-Cu
Espesor de barra	10 mm
Intensidad (máx.)	1368 A
Observación	Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Sección	900 mm <sup>2</sup>
Tipo de barra colectoras	Barra E-Cu
Adecuado para sistema de barras colectoras	PLS 1600
Adecuados para referencia	9342.000 9342.004 9342.050
Dimensiones	Longitud: 895 mm
Adecuado para	Anchura: = 1.000 mm
Unidad de embalaje	3 pza(s).

## Características

Peso neto	21,72 kg
Peso bruto	21,72 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	7,24
Código arancelario	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Descripción producto	SV BARR.COLEC.ESP.1600A 895MM 3UDS.

## Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK