Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




SV 3580.100 Barras colectoras E-Cu


Estado: 24/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



SV 3580.100 - Barras colectoras E-Cu

Longitud: 2400 mm/barra.





Características

| Referencia | SV 3580.100 |
|--------------------------------|---|
| Material | E-Cu F30 |
| Longitud | 2400 mm |
| Observación | Posibilidad de cortar a la longitud deseada |
| Normas | DIN EN 13 601 |
| Sección | 12 mm x 10 mm |
| Dimensiones | Longitud: 2.400 mm |
| Unidad de embalaje | 6 pza(s). |
| Peso neto | 15.48 |
| Peso bruto | 15.5 |
| Contenido de cobre (kg / pza.) | 2.58 |
| Código arancelario | 74071000 |
| EAN | 4028177219526 |
| ETIM 9 | EC001522 |
| | |

© Rittal 2025

Características

| ETIM 8 | EC001522 |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27370303 |

Aprobaciones

| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
|---------------|-------------------------------|
| Explicaciones | Declaración de conformidad |
| | Declaración de conformidad UK |

© Rittal 2025 3