
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






SV 3584.020 Barras colectoras CUPONAL

Estado: 1/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



SV 3584.020 - Barras colectoras CUPONAL

Barras colectoras de aluminio con revestimiento de cobre.



Características

Referencia	SV 3584.020
Descripción producto	Barras colectoras de aluminio con revestimiento de cobre, adecuadas para la realización de embarrados con soportes de barras colectoras 9340.000/9340.050.
Material	Aluminio Cobre
Longitud	2400 mm
Intensidad máx.	328 A
Observación	La intensidad se produce con una temperatura de barras de 65°C y una temperatura ambiente de 35°C Diagrama del factor corrector según DIN EN 43 671 Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Normas	DIN EN 13 601
Sección	30 mm x 5 mm
Dimensiones	Longitud: 2.400 mm
Unidad de embalaje	6 pza(s).
Peso neto	8.52
Peso bruto	9

© Rittal 2025

Características

Contenido de cobre (kg / pza.)	0.52
Código arancelario	74071000
EAN	4028177686571
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3