Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 3585.005

# Barras colectoras E-Cu


Estado: 12/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)


ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES


FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 3585.005 - Barras colectoras E-Cu

Longitud: 2400 mm/barra.







## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SV 3585.005 |
| Material | E-Cu F30 |
| Observación | Posibilidad de cortar a la longitud deseada |
| Normas | DIN EN 13 601 |
| Sección | 20 mm x 10 mm |
| Dimensiones | Longitud: 2.400 mm |
| Unidad de embalaje | 3 pza(s). |
| Peso neto | 12,75 kg |
| Peso bruto | 12,94 kg |
| Contenido de cobre (kg / pza.) | 4,29 |
| Código arancelario | 74071000 |
| ETIM 9 | EC001522 |
| ETIM 8 | EC001522 |
| ECLASS 8.0 | 27370303 |

# Características

| | |
|---|---|
| Descripción producto | SV Barras colectoras E-CU 20X10MM 2400MM UE=3pzas |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |