Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.




SV 3588.005 Barras colectoras E-Cu

Estado: 18/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



SV 3588.005 - Barras colectoras E-Cu

Longitud: 2400 mm/barra.



Características

SV 3588.005
E-Cu F30
2400 mm
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
DIN EN 13 601
50 mm x 10 mm
Longitud: 2.400 mm
2 pza(s).
21
21.7
10.75
74071000
4028177684591
EC001522

© Rittal 2025

Características

ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3