


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3588.005

Barras colectoras E-Cu

Estado: 5/03/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE




SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3588.005 - Barras colectoras E-Cu

Longitud: 2400 mm/barra.



Características

Referencia	SV 3588.005
Material	E-Cu F30
Longitud	2400 mm
Observación	Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Normas	DIN EN 13 601
Sección	50 mm x 10 mm
Dimensiones	Longitud: 2.400 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	21 kg
Peso bruto	21,7 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	10,75
Código arancelario	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522

Características

ECLASS 8.0

27370303

Descripción producto

SV Barras colectoras E-CU 50X10MM 2400MM UE=2pzas

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK