


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3588.005

Barras colectoras E-Cu

Estado: 12/02/2026 (Fuente: [ittal.com/es-es](https://www.ittal.com/es-es))



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3588.005 - Barras colectoras E-Cu

Longitud: 2400 mm/barra.



Características

Referencia	SV 3588.005
Material	E-Cu F30
Longitud	2400 mm
Observación	Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Normas	DIN EN 13 601
Sección	50 mm x 10 mm
Dimensiones	Longitud: 2.400 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	21
Peso bruto	21.7
Contenido de cobre (kg / pza.)	10.75
Código arancelario	74071000
EAN	4028177684591
ETIM 9	EC001522

Características

ETIM 8 EC001522

ECLASS 8.0 27370303

Aprobaciones

Explicaciones Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK