

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 3659.191

Guías telescópicas para servidores

Estado: 11/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 3659.191 - Guías telescópicas para servidores para sistemas de armarios TI y cajas TI

Garantizan un acceso óptimo a los servidores, incluso una vez instaladas. Para servidores con una anchura máx. de 430 mm.



Características

Referencia	IT 3659.191
Ejecución	Para distancia de nivel de 573,65 - 701,65 mm
Descripción producto	Garantizan un acceso óptimo a los servidores, incluso una vez instaladas. Para servidores con una anchura máx. de 430 mm.
Material	Chapa de acero
Capacidad de carga	30 kg
Observación	Sólo en combinación con guías perfil con forma de L
Adecuado para	Tipo de armario: TS TS IT VX VX IT Profundidad: = 800 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	2.82
Peso bruto	3.08
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado

Características

Código arancelario	73269098
EAN	4028177964938
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
