

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.250 Pies de nivelación HD

Estado: 23/05/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.250 - Pies de nivelación HD

Pies de nivelación HD para minimizar los tiempos de limpieza gracias a las roscas completamente ocultas y estanqueizadas y para compensar irregularidades del suelo hasta un ángulo de 10° mediante placa de base flexible

## Características

Referencia	HD 4000.250
Ejecución	con fijación al suelo
Ventajas	Mínimos tiempos de limpieza gracias a las roscas completamente ocultas y estanqueizadas Posibilidad de compensar irregularidades del suelo hasta un ángulo de 10° mediante placa de base flexible Pueden realizarse ensamblajes incluso en suelos inclinados gracias a la gran zona de nivelación Certificación conforme a las normas 3A de estándares sanitarios
Material	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Unidad de envase	Incl. juntas y material de fijación
Capacidad de carga	Máx. 7.000 N estáticos por pie de nivelación
Dimensiones	Rosca: M12
Adecuado para	Tipo de armario: Armario compacto HD VX VX SE TS
Zona de nivelación	122 - 175 mm
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	2,4 kg
Peso bruto	2,5 kg
Código arancelario	73181900
ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622

# Características

---

ECLASS 8.0

27189263

---

Descripción producto

HD PIES DE NIVELACION M12, 122-175MM Con anclaje al suelo