
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.734
Terminales

Estado: 4/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

AS 4050.734 - Terminales sueltas

Con collar plástico.

Características

Referencia	AS 4050.734
Descripción producto	Con collar plástico.
Datos técnicos	Resistente al calor hasta 105 °C
Material	E-Cu, estañado galvánico Recubrimiento de plástico: polipropileno
Color	azul
Longitud	8 mm
AWG	14
Diámetro interior	4,2 mm
Para sección	2,5 mm²
Código de color DIN	sí
Observación	Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras. Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado.
Normas	AEH DIN 46228
Adecuados para referencia	4051.205 4051.210 4050.452
Forma de entrega	sueltas
Unidad de embalaje	500 pza(s).
Peso neto	0,5 kg
Código arancelario	85369010
ETIM 9	EC000005

Características

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Descripción producto	Terminales para ensamblaje de cables, 2,5 mm², azul, sueltos, 8 mm

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed) UR