
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.738
Terminales

Estado: 10/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.738 - Terminales sueltas

Con collar plástico.

Características

Referencia	AS 4050.738
Descripción producto	Con collar plástico.
Datos técnicos	Resistente al calor hasta 105 °C
Material	E-Cu, estañado galvánico Recubrimiento de plástico: polipropileno
Color	gris
Longitud	12 mm
AWG	18
Diámetro interior	2,8 mm
Para sección	0,75 mm²
Código de color DIN	sí
Observación	Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras. Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado.
Normas	AEH DIN 46228
Adecuados para referencia	4051.205 4051.210
Forma de entrega	sueltas (10 UE de 100 piezas)
Unidad de embalaje	1000 pza(s).
Peso neto	1 kg
Peso bruto	1 kg
Código arancelario	85369010
ETIM 9	EC000005

Características

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Descripción producto	Terminales para ensamblaje de cables, 0,75 mm², gris, sueltos, 12 mm, 10x100

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed) UR