
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4050.738 **Terminales**

Estado: 13/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



AS 4050.738 - Terminales sueltas

Con collar plástico.

Características

Referencia	AS 4050.738	
Descripción producto	Con collar plástico.	
Datos técnicos	Resistente al calor hasta 105 °C	
Material	E-Cu, estañado galvánico Recubrimiento de plástico: polipropileno	
Color	gris	
Longitud	12 mm	
AWG	18	
Diámetro interior	2,8 mm	
Para sección	0,75 mm²	
Código de color DIN	sí	
Observación	Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras. Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado.	
Normas	AEH DIN 46228	
Adecuados para referencia	4051.205 4051.210	
Forma de entrega	sueltas (10 UE de 100 piezas)	
Unidad de embalaje	1000 pza(s).	
Peso neto	1	
Peso bruto	1	
Código arancelario	85369010	
EAN	4028177805064	

© Rittal 2025

Características

ETIM 9	EC000005	
ETIM 8	EC000005	
ECLASS 8.0	36659290	

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025 3