



AS 4050.744 - Terminales sueltas

Con collar plástico.



Características

Referencia	AS 4050.744
Descripción producto	Con collar plástico.
Datos técnicos	Resistente al calor hasta 105 °C
Material	E-Cu, estañado galvánico Recubrimiento de plástico: polipropileno
Color	rojo
Longitud	8 mm
AWG	18
Diámetro interior	3,5 mm
Para sección	1 mm ²
Código de color DIN	sí
Multinorm	sí
Observación	Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras. Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado.
Forma de entrega	sueltas
Unidad de embalaje	500 pza(s).
Peso neto	0,5 kg

Características

Peso bruto	0,5 kg
Código arancelario	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Descripción producto	Terminales para ensamblaje de cables, 1,0 mm ² , AWG 18, rojo, sueltos, 8 mm (vástago ancho)

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed) UR
--------------	--------------------------