
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AS 4050.757
# Terminales

Estado: 6/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4050.757 - Terminales sueltas

Con collar plástico.

## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | AS 4050.757 |
| Descripción producto | Con collar plástico. |
| Datos técnicos | Resistente al calor hasta 105 °C |
| Material | E-Cu, estañado galvánico<br>Recubrimiento de plástico: polipropileno |
| Color | turquesa |
| Longitud | 8 mm |
| AWG | 22 |
| Diámetro interior | 2 mm |
| Código de color Rittal | sí |
| Para sección | 0,34 mm² |
| Observación | Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras.<br>Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado. |
| Normas | AEH DIN 46228 |
| Forma de entrega | sueltas |
| Unidad de embalaje | 500 pza(s). |
| Peso neto | 0,5 kg |
| Peso bruto | 0,026 kg |
| Código arancelario | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |

© Rittal 2026

# Características

| | |
|---|---|
| Descripción producto | Terminales para ensamblaje de cables manual, 0,34 mm², AWG 22, 8 mm, turquesa, sueltos, 500 piezas |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed)<br>UR |