

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.779 Terminales

Estado: 4/04/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.779 - Terminales sueltas

Con collar plástico.

## Características

Referencia	AS 4050.779
Descripción producto	Con collar plástico.
Datos técnicos	Resistente al calor hasta 105 °C
Material	E-Cu, estañado galvánico Recubrimiento de plástico: polipropileno
Color	azul
Longitud	10 mm
AWG	14
Diámetro interior	4,2 mm
Código de color Rittal	sí
Para sección	2,5 mm <sup>2</sup>
Observación	Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras. Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado.
Normas	AEH DIN 46228
Adecuados para referencia	4051.205 4051.210
Forma de entrega	seltas
Unidad de embalaje	500 pza(s).
Peso neto	0,5 kg
Peso bruto	0,083 kg
Código arancelario	85369010
ETIM 9	EC000005

## Características

---

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Descripción producto	Terminales para ensamblaje de cables, 2,5 mm <sup>2</sup> , AWG 14, 10 mm, azul, sueltos, 500 piezas

## Aprobaciones

---

Aprobaciones	UL + C-UL (listed) UR
--------------	--------------------------