

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.121

Destornillador

Estado: 14/02/2026 (Fuente: [ittal.com/es-es](https://www.ittal.com/es-es))

AS 4052.121 - Destornillador con aislamiento

Con mango largo delgado, así como vástago de alto rendimiento con aislamiento de poco espesor

Características

Referencia	AS 4052.121
Ejecución	Con aislamiento 1000 V para ranura estrella tipo Pozidriv PZ
Descripción producto	Con mango largo y delgado, y vástago de alto rendimiento con aislamiento de poco espesor.
Ventajas	Reduce el esfuerzo al atornillar gracias al mango con forma ergonómica Extremo del mango antideslizante con marcaje del tipo de tornillo Punta de la hoja negra pavonada para mantener la precisión y el ajuste Mango 30% y aislamiento hasta un 50% más delgados que en una herramienta convencional La óptima adaptación de la mano al mango permite mayores pares de giro y mayor comodidad de trabajo
Material	Cuchilla: aleación cromo-molibdeno-vanadio Interior mango: plástico duro Cuerpo del mango: plástico muy flexible
Color	Mango: antracita y Rittal Power Pink
Ø cuchilla	4,5 mm
Longitud cuchilla	80 mm
Tipo de punta	PZ 1
Ø mango	25 mm
Longitud mango	105 mm
Normas	IEC 60 900
Unidad de embalaje	3 pza(s).
Código arancelario	82054000

Características

EAN	4028177807259
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000144
ECLASS 8.0	21040406
