


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.122

Destornillador

Estado: 5/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)

AS 4052.122 - Destornillador con aislamiento

Con mango largo delgado, así como vástago de alto rendimiento con aislamiento de poco espesor

Características

| | |
|----------------------|---|
| Referencia | AS 4052.122 |
| Ejecución | Con aislamiento 1000 V para ranura estrella tipo Pozidriv PZ |
| Descripción producto | Con mango largo y delgado, y vástago de alto rendimiento con aislamiento de poco espesor. |
| Ventajas | Reduce el esfuerzo al atornillar gracias al mango con forma ergonómica Extremo del mango antideslizante con marcaje del tipo de tornillo Punta de la hoja negra pavonada para mantener la precisión y el ajuste Mango 30% y aislamiento hasta un 50% más delgados que en una herramienta convencional La óptima adaptación de la mano al mango permite mayores pares de giro y mayor comodidad de trabajo |
| Material | Cuchilla: aleación cromo-molibdeno-vanadio Interior mango: plástico duro Cuerpo del mango: plástico muy flexible |
| Color | Mango: antracita y Rittal Power Pink |
| Ø cuchilla | 6 mm |
| Longitud cuchilla | 100 mm |
| Tipo de punta | PZ 2 |
| Ø mango | 27 mm |
| Longitud mango | 115 mm |
| Normas | IEC 60 900 |
| Unidad de embalaje | 3 pza(s). |
| Código arancelario | 82054000 |

Características

| | |
|------------|---------------|
| EAN | 4028177807266 |
| ETIM 9 | EC000144 |
| ETIM 8 | EC000144 |
| ECLASS 8.0 | 21040406 |
