

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.002

Tenaza crimpadora

Estado: 11/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.002 - Tenaza crimpadora para casquillos terminales

Tenaza crimpadora con presión cuadrada o hexagonal para el mecanizado de terminales sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y terminales con collar aislante según DIN 46228 parte 4.

Características

| | |
|-----------------------------------|--|
| Referencia | AS 4054.002 |
| Ejecución | recto |
| Descripción producto | Para el mecanizado de casquillos terminales sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y casquillos terminales con collar aislante según DIN 46228 parte 4. |
| Ventajas | Mínimo esfuerzo con grandes conducciones de cable Alta calidad de compresión constante Bloqueo forzado con desbloqueo Autoajustable |
| Material | Acero para herramientas de alta calidad |
| Superficie | Mate, cromatada |
| Color | Asa: RAL 7016 y RAL 35745 |
| Compresión | Crimpado cuadrado |
| Dirección de la entrada de cables | lateral |
| Dimensiones | Longitud: 176 mm |
| AWG | 26 - 8 |
| Para sección | 0,14 - 10 mm ² |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0,4 kg |
| Peso bruto | 0,449 kg |
| Código arancelario | 82032000 |

Características

| | |
|----------------------|--|
| ETIM 9 | EC000168 |
| ETIM 8 | EC000168 |
| ECLASS 8.0 | 21043811 |
| Descripción producto | AS Tenaza crimpadora para terminales cuadrados 0,14-10 mm ² |